


# Pomalo nábehový ventil MS6-DL-1/2-Z

Číslo dielu: 529818

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Funkcia odvetrávania                                       | je možné škrtenie                                              |
| Spôsob ovládania                                           | pneumatický                                                    |
| Montážna poloha                                            | ľubovoľná                                                      |
| Pomocné ručné ovládanie                                    | žiadne                                                         |
| Konštrukcia                                                | Piest-sedlo                                                    |
| Spôsob návratu do základnej polohy                         | mechanická pružina                                             |
| Spôsob riadenia                                            | priamo                                                         |
| Napájanie riadiacim vzduchom                               | externé                                                        |
| Smer prietoku                                              | nereverzibilné                                                 |
| Funkcia ventilu                                            | 2/2                                                            |
| Prevádzkový tlak                                           | 4 bar...18 bar                                                 |
| Hodnota b                                                  | 0.39                                                           |
| Hodnota C                                                  | 28.97 l/sbar                                                   |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 6450 l/min                                                     |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                     |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                                | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                      |
| Teplota média                                              | -10 °C...60 °C                                                 |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                 |
| Hmotnosť výrobku                                           | 650 g                                                          |
| Spôsob upevnenia                                           | voliteľne:<br>Montáž do vedenia<br>s príslušenstvom            |
| Pneumatický prípoj 1                                       | G1/2                                                           |
| Pneumatický prípoj 2                                       | G1/2                                                           |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                                 |
| Materiál tesnení                                           | NBR                                                            |
| Materiál telesa                                            | Hliníkový tlakový odliatok                                     |

