

# Spojková zásuvka KD3-CK-4

Číslo dielu: 531629

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka                                             | 2.9 s                                                                                                    |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty                   | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                                      |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 158 l/min...225 l/min                                                                                    |
| Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778        | 171.3 l/min...243.9 l/min                                                                                |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:~:]                                                             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Možnosť prevádzky s mazaním                                                                              |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                                                |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                        |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                                                           |
| Hmotnosť výrobku                                           | 31 g                                                                                                     |
| Pneumatický prípoj 1                                       | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm<br>pre nátrubok s prevlečnou maticou pre hadice s vnútorným Ø 4 mm |
| Materiál prevlečnej matice                                 | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná                                                                     |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                                                                           |
| Materiál tesnení                                           | NBR                                                                                                      |
| Materiál pružiny                                           | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                                                        |
| Materiál telesa                                            | Mosadz, poniklovaná                                                                                      |
| Materiál guľičky                                           | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca                                                                       |
| Materiál rozperného krúžka                                 | Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                                                        |
| Materiál telesa ventilu                                    | Mosadz                                                                                                   |
| Materiál, uvoľňovací krúžok                                | Nickel-plated brass                                                                                      |