

Zásuvka spojky KDS6-CK-9


číslo dielca: 531653

Výbehový typ

FESTO

[samouzatvárací, pre bezpečnostnú spojku podľa ISO 4414](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	7,4 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,5 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.269 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	BIA TÜV
Hmotnosť výrobku	104 g
Pneumatická prípojka 1	CK-9
Materiálový údaj	zhoda s RoHS