

Spojková zásuvka KD3-1/8-A-R

Číslo dielu: 531659

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	5 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	28 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál pružiny	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Mosadz
Materiál tesnenia závitů	PA66-GF30 / TPE-U
Materiál závitovej časti	Mosadz
Materiál guľičky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál rozperného krúžka	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa ventilu	Mosadz
Materiál, uvoľňovací krúžok	Mosadz, poniklovaná