


Rozbočovací modul MS6N-FRM-1/4-Y

Číslo dielu: 531971

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Rozbočovací modul
Prevádzkový tlak	0 bar...12 bar
Normálny menovitý prietok v hlavnom smere prietoku 1->2	3300 l/min
Normálny menovitý prietok na výstupe smerom hore	6000 l/min
Normálny menovitý prietok na výstupe smerom dole	6400 l/min
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...250 V
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...125 V
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	778 g
Pneumatický prípoj 1	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 3	1/2 NPT
Pneumatický prípoj 4	1/2 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok