

**Prieľadný kryt
AK-SUB-9/15-B**
Číslo dielu: 533334

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	20 g
Druh krytia	IP65 IP67 v zmontovanom stave podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované
Materiál tesnení	NBR
Materiál veka	PA
Relatívna vlhkosť vzduchu	nekondenzujúca