

Zástrčka FBS-SUB-9-WS-PB-K

Číslo dielu: 533780

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	40 s
Výška	64 s
Dĺžka	17 s
Spôsob upevnenia	4-40 UNC-2B
Hmotnosť výrobku	46 g
Rozhranie prevádzkovej zbernice	Zásuvka Sub-D, 9-pólová
Elektrický prípoj 1	Zástrčka, Sub-D, 9-pin
Elektrický prípoj 2	Skrutkovacia svorkovnica
Prenosová rýchlosť	12 Mbit/s
Prípustný priemer kábla	8 mm 8 s
Prierez prípoja	1 mm ²
Druh krytia	IP20
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Skladovacia teplota	-25 °C...80 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Metalizovaný plast