

## Zaslepovacia zátka B-M5-100

Číslo dielu: 534212

**FESTO**



### Údajový list

| Charakteristický znak                           | Hodnota                |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Veľkosť balenia                                 | 100                    |
| Zhoda s LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L      |
| Menovitý ťahovací moment                        | 1.33 Nm                |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment | ± 20 %                 |
| Hmotnosť výrobku                                | 1 g                    |
| Spôsob upevnenia                                | Vonkajší šesťhran SW7  |
| Pneumatický prípoj 1                            | Vonkajší závit M5      |
| Pokyny k materiálu                              | V zhode s RoHS         |
| Materiál zaslepovacej zátky                     | Hliník, eloxovaný      |
| Materiál o-krúžka                               | Ušľachtilá oceľ<br>NBR |