

Guľový kohút VAPB-1 1/2-F-25-F0405

Číslo dielu: 534308

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	2-cestný guľový ventil
Spôsob ovládania	mechanicky
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pripojenie, armatúra	Rp1 1/2
Indikátor spínacej polohy	Smer drážky = Smer prietoku
Rozmiestnenie otvorov na príruby	F04 F05
Vnútorný priemer	40 s
Menovitá šírka DN	40
Funkcia ventilu	2/2
Smer prietoku	reverzibilný
Menovitý tlak armatúry PN	25
Moment odtrhu pri tlakovej diferencii menovitého tlaku armatúry PN	19 Nm
Odrhovací moment pri tlakovej diferencii 1 MPa (10 bar, 145 psi)	14.9 Nm
Založené na norme	ISO 5211
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [·:·:·] Inertné plyny Voda neutrálne tekutiny
Teplota média	-20 °C...150 °C
Prietok Kv	200 m³/h
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná
Číslo materiálu telesa	2.0402 CW617N
Materiál sedlového tesnenia	PTFE

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál tesnení	HNBR PTFE
Materiál guľičky	Mosadz tvrdo chrómované
Číslo materiálu guľičky	2.0402 CW617N
Materiál hriadeľa	Mosadz
Číslo materiálu hriadeľa	2.0401 CW614N
Hmotnosť výrobku	1900 g
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii