


Akumulátor stlačeného vzduchu CRVZS-20

Číslo dielu: 534845

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Objem	20 l
Montážna poloha	Odpúšťanie kondenzátu nadol
Zodpovedá norme	AD 2000
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Povolenie	TÜV
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov Spojeného kráľovstva pre tlakové zariadenia
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-] Dusík
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	-10 °C...100 °C
Teplota okolia	-10 °C...100 °C
Max. ťahovací moment pre pripojovací závit	130 Nm
Max. ťahovací moment pri odpúšťaní kondenzátu	27 Nm
Hmotnosť výrobku	10208 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Prípoj odvádzania kondenzátu	G3/8
Pneumatický prípoj	G1
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál akumulátora stlačeného vzduchu	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ