

Elektromagnetická cievka MSFW-230-50/60-EX

Číslo dielu: 536934

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Min. doba príťahu	10 ms
Doba zopnutia	100%
Účinník cos {phi}	0.7
Parametre cievky	230 V AC: 50/60 Hz, spínací výkon 9,0 VA, pridržiací výkon 7,0 VA
Prípustné výkyvy frekvencie	+/- 5 %
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o ochrane pred výbuchmi (ATEX) smernica EÚ k nízkemu napätiu
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Ochrana proti výbuchu	Zóna 2 (ATEX) Zóna 2 (CN) Zóna 22 (ATEX) zóna 22 (CN)
Kategória ATEX pre plyn	II 3G
Kategória ATEX prach	II 3D
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex nA IIC T4 X Gc
Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ex-teplota okolia	-5 °C <= Ta <= +40 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-5 °C...40 °C
Max. ťahovací moment zásuvky	0.4 Nm
Hmotnosť výrobku	55 g
Elektrický prípoj	3-pin Nožové kontakty s pripojovacím obrazcom podľa štandardu Festo pre MSSD-F
Spôsob upevnenia	s ryhovanou maticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	Duroplast Med' Oceľ
Materiál vinutia	Med'