

# Rozbočovací modul MS6N-FRM-1/4-I

Číslo dielu: 536977

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                   | Hodnota                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montážna poloha                                         | ľubovoľná                                                      |
| Konštrukcia                                             | Rozbočovací modul<br>s funkciou spätného ventilu               |
| Prevádzkový tlak                                        | 0 bar...20 bar                                                 |
| Normálny menovitý prietok v hlavnom smere prietoku 1->2 | 3200 l/min                                                     |
| Normálny menovitý prietok na výstupe smerom hore        | 2700 l/min                                                     |
| Normálny menovitý prietok na výstupe smerom dole        | 2800 l/min                                                     |
| Rozsah prevádzkového napätia AC                         | 0 V...250 V                                                    |
| Rozsah prevádzkového napätia DC                         | 0 V...125 V                                                    |
| Prevádzkové médium                                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                 | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                     |
| Zhoda s LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Skladovacia teplota                                     | -10 °C...60 °C                                                 |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                             | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                      |
| Teplota média                                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Teplota okolia                                          | -10 °C...60 °C                                                 |
| Hmotnosť výrobku                                        | 400 g                                                          |
| Pneumatický prípoj 1                                    | 1/4 NPT                                                        |
| Pneumatický prípoj 2                                    | 1/4 NPT                                                        |
| Pneumatický prípoj 3                                    | 1/2 NPT                                                        |
| Pneumatický prípoj 4                                    | 1/2 NPT                                                        |
| Pokyny k materiálu                                      | V zhode s RoHS                                                 |
| Materiál telesa                                         | Hliníkový tlakový odlíatok                                     |