


Filter s aktivným uhlím MS12-LFX-G-U

Číslo dielu: 537155

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	12
Konštrukčný rad	MS
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, otáčaním
Konštrukcia	Filter s vláknami
Prevádzkový tlak	0 bar...20 bar
Prevádzkové médium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Inertné plyny
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Teplota média	5 °C...30 °C
Zvyškový obsah oleja	0.003 mg/m³
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	7000 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s upevňovacím uholníkom voliteľne:
Materiál krytu	PA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál priezoru kovovej nádoby	PC
Materiál tesnení	NBR
Materiál filtra	Aktívne uhlie Vláknó
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina
Materiál priezoru	PC