

Rozšírenie tlmiča hluku

UOMS-3/8

Číslo dielu: 538437

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	bez tesnenia
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Tlmič hluku, otvorený
Prevádzkový tlak vákuovej sacej dýzy	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	zaistenie západkou
Hmotnosť výrobku	17.5 g
Materiál tlmiacej vložky	Polyuretánová pena
Materiál naskrutkovacieho čapu	POM
Materiál telesa	POM
Materiál vnútornej rúry	Hliníková tvárna zliatina