

Zásuvka
MSSD-EB-M12
Číslo dielu: 539712

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Trvanlivosť pripojenia	50
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M2,5
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	11 g
Elektrický prípoj	3-pin Uhlová zásuvka Tvar C podľa DIN EN 175301-803 štvorhranná konštrukcia
Konektor kábla	M12
Prípustný priemer kábla	4 s...6 s
Prierez prípoja	1.5 mm ²
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-40 °C...125 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	Zosilnený PA
Materiál tesnení	HNBR