



Batéria tlakových regulačných ventilov LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI

Číslo dielu: 540042

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Mini
Konštrukčný rad	DB
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	na lištu P priamo riadený piestový regulačný ventil
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný so sekundárnym odvetraním so spätným prúdením
Prevádzkový tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Rozsah regulácie tlaku	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
Max. tlaková hysteréza	0.5 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-5 °C...50 °C
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	1000 g
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Materiál uzatváracej skrutky	Oceľ pozinkované
Materiál dištančných kolíkov	Hliníková tvárna zliatina
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesniaceho krúžku	PVC
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Zosilený PA