


Konštrukčná zostava manometra DPA-40-10-MA-SET

Číslo dielu: 540781

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 837-1
Menovitá veľkosť manometra	27
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	s vonkajším závitom
Prevádzkový tlak	10 bar
Trieda presnosti merania	4
Druh krytia	IP43
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Montážna poloha	ľubovoľná
Pneumatický prípoj	R1/8
Hmotnosť výrobku	16 g