

Zapínací ventil MS6N-EM1-3/8-S

Číslo dielu: 541298

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	Otočný posúvač
Spôsob ovládania	manuálne
Funkcia odvetrávania	bez možnosti škrtenia
Spôsob riadenia	priamo
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Prevádzkový tlak	0 bar...18 bar
Hodnota C	21.2 l/sbar
Hodnota b	0.49
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	5500 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne:
Montážna poloha	ľubovoľná
Smer prietoku	nereverzibilné
Hmotnosť výrobku	655 g
Pneumatický prípoj 1	3/8 NPT
Pneumatický prípoj 2	3/8 NPT
Pneumatický prípoj 3	Tlmiče hluku, integrované nezvedený
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok