


Rozbočovací modul MS12-FRM-G

Číslo dielu: 541681

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Rozbočovací modul
Prevádzkový tlak	0 bar...20 bar
Normálny menovitý prietok v hlavnom smere prietoku 1->2	25000 l/min...42000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:--:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	3000 g
Pneumatický prípoj 1	Batériový modul
Pneumatický prípoj 2	Batériový modul
Pneumatický prípoj 3	G2
Pneumatický prípoj 4	G1
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok