

Spojovací diel KVI-CP-3-SSD

Číslo dielu: 543252

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s vonkajším závitom
Hmotnosť výrobku	48 g
Elektrický prípoj	5-pin Zásuvka Priama zásuvka / priama zástrčka M9 Zástrčka
Rozsah prevádzkového napätia DC	60 V
Druh krytia	IP65 IP67
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Materiál tesnení	NBR
Montážna poloha	ľubovoľná