

Multipólový uzol VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

Číslo dielu: 543412

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 61984
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	16 pri bistabilných ventiloch 32 pri monostabilných ventiloch
Max. celkový prúd	6 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Odolnosť proti rázovému napätiu	1.5 kV
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	1 A
Stupeň znečistenia	3
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	545 g
Elektrické ovládanie	Multipól
Elektrický prípoj	Zásuvka / svorkovnica
Materiál veka	PA
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok