

Membránový sušič vzduchu MS6-LDM1-1/2-P40

Číslo dielu: 543650

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	6
Konštrukčný rad	MS
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Konštrukcia	Membránová sušička
Prevádzkový tlak	3 bar...12.5 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	400 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Zníženie tlakového rosného bodu	20 K
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Teplota média	2 °C...50 °C
Teplota okolia	2 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	1.3 kg
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne:
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina