


Rozdeľovač
FCK-3-PK-3-N
Číslo dielu: 546065

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	2.3 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	5 g
Pneumatický prípoj 1	pre nástrčnú vsuvku vnútorného priemeru 3 mm s prevlečnou maticou
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina