


Rozdeľovač
FCK-3-PK-9-N
Číslo dielu: 546068

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	7 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	28 g
Pneumatický prípoj 1	pre nástrčnú vsuvku vnútorného priemeru 9 mm s prevlečnou maticou
Pneumatický prípoj 2	pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 3 mm s maticou
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina