


Vertikálna napájacia doska VABF-S2-1-P1A3-N38

Číslo dielu: 546094

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	43 s
Založené na norme	ISO 5599-2
Montážna poloha	ľubovoľná
Pneumatická vertikálna výstavba	Alternatívne napájanie tlakom pre 1
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1300 l/min
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o jednoduchých tlakových nádobách
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	340 g
Spôsob upevnenia vertikálnej výstavby	na doske zreťazenia na dosku pre samostatné pripojenie
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok