


Základný ventil LF-D-MIDI-A-U

Číslo dielu: 546423

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Midi
Konštrukčný rad	D
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Jemnosť filtra	40 µm
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické
Konštrukcia	Spekaný filter s odstredivým odlučovačom
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Stupeň odlučovania kondenzátu	75 s
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	424 cu ft/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	14 °F...140 °F
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny
Teplota média	41 °F...140 °F
Teplota okolia	41 °F...140 °F
Veľkosť pórov	40 µm
Hmotnosť výrobku	24.5 oz
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s upevňovacím uholníkom voliteľne:
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC