

# Dvojitá vsuvka E-G3/4-3/4NPT

Číslo dielu: 546549

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                           | Hodnota                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Menovitá šírka                                  | 17.9 s                                       |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty        | -0.95 bar...10 bar                           |
| Prevádzkové médium                              | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu          | Možnosť prevádzky s mazaním                  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii    |
| Zhoda s LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Teplota okolia                                  | -10 °C...60 °C                               |
| Max. ťahovací moment pneumatického prípoja 1    | 60 Nm                                        |
| Max. ťahovací moment pneumatického prípoja 2    | 32 Nm                                        |
| Menovitý ťahovací moment                        | 45 Nm                                        |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment | ± 20 %                                       |
| Hmotnosť výrobku                                | 164.88 g                                     |
| Pneumatický prípoj 1                            | G3/4                                         |
| Pneumatický prípoj 2                            | 3/4 NPT                                      |
| Pokyny k materiálu                              | V zhode s RoHS                               |