


Zásuvka s káblom KMEB-3-24-2.5

Číslo dielu: 547270

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	120 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, podľa EN 175301-803, tvar C
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 1, pokyny ku káblovému výstupu	90°
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	2
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektromagnetickom ventile pomocou stredovej skrutky M2,5
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	2
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Prípojenie ochranného vodiča	nie je k dispozícii
Dĺžka kábla	2.5 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Priemer kábla	5.2 s
Štruktúra kábla	2 x 0,75 mm ²
Zakončenia žíl	Koncová dutinka kábla
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PVC
Materiál telesa	PC
Materiál tesnení	NBR
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi, postriebrená