


Kryt
CPX-M-AK-M
Číslo dielu: 548754

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	11,5 mm
Výška	13 mm
Dĺžka	49 mm
Hmotnosť výrobku	15 g
Druh krytia	IP65 IP67 v zmontovanom stave podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované
Materiál tesnení	NBR
Materiál veka	Hliníkový tlakový odliatok
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 90 % nekondenzujúca