

Elektrické napojenie VABE-S6-1LF-C-A8-E

Číslo dielu: 549043

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Rozhranie prevádzkovej zbernice	Zásuvka, M12x1, 4-pin Zástrčka M12x1, 4-pin
Maximálny počet ventilových cievok	8
Počet zariadení slave na zariadenie	2
Maximálny počet výstupov	8
Maximálny počet vstupov	8
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV smernica EÚ k nízkemu napätiu
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	850 g
Elektrické ovládanie	Prevádzková zbernica
Elektrický prípoj	cez CPX
Adresný rozsah	1 ... 31 (0) Nastavenie adresovacím prístrojom AS-Interface
Galvanické oddelenie prevádzková zbernica-rozhranie	Optrón
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR PUR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok PA