


Spočítavací čítač CCES-P-C8-E

Číslo dielu: 549403

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	Elektrické pripočítavacie počítadlo s batériou
Spôsob návratu do základnej polohy	Ručné tlačidlo alebo elektrický signál
Indikácia	8-miestny
Max. frekvencia počítania	7.5 kHz
Max. frekvencia čítania, tlmené	30 Hz
Minimálna doba trvania impulzu, pohon	15 ms
Minimálna doba impulzu, reset	15 ms
horná prahová hodnota DC	5 V...30 V
Elektrické napájanie	Lítiová batéria
spodná prahová hodnota DC	0.7 V
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	30 g
Nastavenie vstupu počítadla	dobežná hrana 30Hz
Vstup počítadla (input)	programovateľné
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PC