


Výstupný modul CPX-8DA-H

Číslo dielu: 550204

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zreženia a pripojovacej techniky) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnosť výrobku	48 g
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Druh krytia	závisí od pripojovacieho bloku
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	Zosílený PA PC
LED displeje	1 centrálna diagnostika 8 kanálová diagnostika 8 stav kanálu
Diagnostika	Skrat/preťaženie na kanál Podpätie, výstupy
Počet výstupov	8
Parametrizácia	Failsafe na každý kanál Vynútenie na každý kanál Idle Mode na každý kanál Správanie sa po skrate Monitorovanie modulu
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastný príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	Typ. 34 mA
Charakteristika výstupov	V súlade s IEC 1131-2
Spínacia logika výstupov	PNP (spínané kladným napätím)
Max. celkový prúd na výstupoch na modul	8.4 A
Max. napájanie prúdom na kanál	2,1 A (50 W výkon svietidla), na kanálový pár
Oddelenie potenciálov kanál - kanál	nie
Elektrická izolácia kanálu od vnútornej zbernice	Áno, pri použití dodatočného napájania
Istenie (skrat)	interné elektronické istenie na kanál prídavná tavná poistka