



# Ventil s kladkovou pákou RWB-3-1/8

Číslo dielu: 552432

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                            | 3/2 zatvorený monostabilný                 |
| Spôsob ovládania                                           | mechanicky                                 |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 120 l/min                                  |
| Pneumatický pracovný prípoj                                | G1/8                                       |
| Prevádzkový tlak                                           | 3.5 bar...8 bar                            |
| Konštrukcia                                                | Piest-sedlo                                |
| Menovitá šírka                                             | 3.5 s                                      |
| Spôsob riadenia                                            | nepriamo riadený                           |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                             |
| Ovládacia sila                                             | 3.1 N                                      |
| Hmotnosť výrobku                                           | 160 g                                      |
| Spôsob upevnenia                                           | s priechodným otvorom                      |
| Pneumatický prípoj 1                                       | G1/8                                       |
| Pneumatický prípoj 2                                       | G1/8                                       |
| Pneumatický prípoj 3                                       | G1/8                                       |
| Materiál tesnení                                           | NBR                                        |
| Materiál telesa                                            | Hliníková tvárna zliatina<br>eloxovaný     |