


Prípojovacia lišta VABM-C7-12G-G18-3

Číslo dielu: 552662

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku	105 g
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	M3
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina