

Optický kábel
S00C-DS-M6-2-R25
Číslo dielu: 552836

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Metóda merania	Reflexný optický snímač
Minimálny priemer objektu	0.1 s
Zvláštnosť optického kábla	Štandard
Dosah	140 s
Teplota okolia	-55 °C...70 °C
Veľkosť hlavice	M6
Dĺžka optického kábla	2 m
Min. polomer ohybu	25 s
Max. ťahovací moment	3 Nm
Vonkajší priemer	2.2 s
Materiál telesa	Zliatina medi PVC poniklované
Materiál optického kábla	PE
Druh krytia	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III