

Konštrukčná zostava vlnovca DADB-V6-63-S376-425

Číslo dielu: 553345

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	57 s
Veľkosť	63
Rozsah zdvihu	376 s...425 s
Predĺženie piestnej tyče	116 s
Tvar	okrúhly tvar
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Súprava vlnovca so zvedeným odfukom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Odolnosť proti médiám	Prachové častice Triesky Oleje Tuky Benzíny
Druh krytia	IP54
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	183 g
Spôsob upevnenia	nasúvateľné so závitovým kolíkom
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptačných dielov	PA-zosílený
Materiál tesnení	NBR
Materiál vlnovca	NBR
Materiál závitových kolíkov	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ