

Konštrukčná zostava vlnovca DADB-S1-63-S301-350

Číslo dielu: 553511

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	57 s
Veľkosť	63
Rozsah zdvihu	301 s...350 s
Predĺženie piestnej tyče	99 s
Tvar	okrúhly tvar
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Súprava vlnovca so zvedeným odfukom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi sú z používania vylúčené. Vylúčené sú dosky s plošnými spojmi, vedenie, elektrické konektory a cievky s viac ako 1% medi ako zložky zliatiny sú vylúčené z použitia. Výnimkou sú dosky s plošnými spojmi, káble, elektrické konektory a cievky s viac ako 5% hmotnostným podielom medi sú z použitia vylúčené. Vylúčené sú dosky s plošnými spojmi, vedenie, elektrické konektory a cievky s viac ako 5% medi ako zložky zliatiny sú vylúčené z použitia. Výnimkou sú dosky s plošnými spojmi, káble, elektrické konektory a cievky s viac ako 5% hmotnostným podielom medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Odolnosť proti médiám	Prachové častice Triesky Oleje Tuky Benzíny
Druh krytia	IP54
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	149 g
Spôsob upevnenia	so závitovým kolíkom s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptačných dielov	PA-zosílený
Materiál tesnení	NBR
Materiál vlnovca	NBR

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál závitových kolíků	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ