



Bezdotykový spínač SIEF-M8B-NS-K-L

Číslo dielu: 553540

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	okrúhly tvar
Zodpovedá norme	EN 60947-5-2
Povolenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV smernica EÚ k nízkemu napätiu podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Menovitá spínacia vzdialenosť	1.5 s
Teplota okolia	-30 °C...70 °C
Opakovateľná presnosť	0.08 s
Spínací výstup	NPN
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Max. frekvencia spínania DC	2000 Hz
Max. výstupný prúd	150 mA
Odolnosť proti skratu	taktovacia
Rozsah prevádzkového napätia DC	10 V...30 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Elektrický prípoj	3- žilový Kábel
Dĺžka kábla	2.5 m
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PU)
Veľkosť	M8
Druh montáže	zapustené
Hmotnosť výrobku	61.4 g
Materiál telesa	PA PP nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...70 °C
Druh krytia	IP68

Charakteristický znak	Hodnota
Odolnosť proti rušeniu magnetickými poliami	magnetické striedavé a jednosmerné pole
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Výber doplnkových informácií o snímači	s redukčným faktorom 1 - odolný proti magnetického polu
Výber vyhotovenia snímača	Štandard