


Plastová hadica PAN-6X1-SI-500

Číslo dielu: 553889

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	6 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	32 s
Vnútorný priemer	4 s
Min. polomer ohybu	14 s
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Povolenie	TÜV
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0527 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.016 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 6 mm pre nástrčnú vsuvku, vnútorný Ø 4 mm s prevlečnou maticou pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 4 mm
Farba	strieborná
Shore tvrdosť	D 55 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-A