

Plastová hadica
PAN-12X1,75-SW-200
Číslo dielu: 553904

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	12 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	64 s
Vnútorň priemer	8.4 s
Min. polomer ohybu	29 s
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.06 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 12 mm
Farba	čierna
Shore tvrdosť	D 55 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-A