

# Plastová hadica PAN-10X1,5-GE

Číslo dielu: 553933

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vonkajší priemer                             | 10 s                                                                  |
| polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku | 58 s                                                                  |
| Vnútorňý priemer                             | 7 s                                                                   |
| Min. polomer ohybu                           | 27 s                                                                  |
| Vlastnosti hadice                            | vhodné do energetických reťazcov                                      |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty          | -0.095 MPa...1.7 MPa<br>-0.95 bar...17 bar<br>-13.775 psi...246.5 psi |
| Povolenie                                    | TÜV                                                                   |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát               | B 013277 0506 00                                                      |
| Prevádzkové médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]                         |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Teplota okolia                               | -30 °C...80 °C                                                        |
| Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky       | 0.042 kg/m                                                            |
| Pneumatický prípoj                           | pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 10 mm                       |
| Farba                                        | žltá                                                                  |
| Shore tvrdosť                                | D 55 +/-3                                                             |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS                                                        |
| Materiál hadice                              | TPE-A                                                                 |