



Rozdeľovací blok MS6N-FRM-FRZ

Číslo dielu: 554102

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Rozbočovací modul
Prevádzkový tlak	0 bar...20 bar
Normálny menovitý prietok v hlavnom smere prietoku 1->2	14600 l/min
Normálny menovitý prietok na výstupe smerom hore	10400 l/min
Normálny menovitý prietok na výstupe smerom dole	9850 l/min
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	163 g
Pneumatický prípoj 3	NPT1/2-14
Pneumatický prípoj 4	NPT1/2-14
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odlatok