

Prípojovacia doska VABS-S2-2S-N12-C1

Číslo dielu: 555639

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	52 s
Založené na norme	ISO 5599-2
Montážna poloha	ľubovoľná
Napájanie riadiacim vzduchom	externé
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Rozsah prevádzkového napätia AC	110 V
Rozsah prevádzkového napätia DC	24 V
Odolnosť proti rázovému napätiu	4 kV
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	2 A
Stupeň znečistenia	3
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 NEMA 4 v zmontovanom stave
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	815 g
Prierez prípoja	0.08 mm ² ...0.75 mm ²
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníkový odlíatok