

Zástrčka CAMF-B-M25-G4

Číslo dielu: 555676

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Prídavné funkcie	Upevnenie proti strate
Montážna poloha	ľubovoľná
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	160 V
Prúdová zaťažiteľnosť	1 A
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii