


Pripojovacia lišta
MHJ10-P16
Číslo dielu: 557608

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	11 s
Ochrana proti prepólovaniu	pre prevádzkové napätie
Max. počet ventilových pozícií	16 Možnosť realizácie podľa požiadaviek zákazníka
Povolenie	RCM Mark
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku	635 g
Spôsob upevnenia	s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	M7
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná