


Príruba motora EAMF-A-95A-120G

Číslo dielu: 558024

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1002 g
Kód rozhrania vstupu motora	120G
Kód rozhrania pre teleso spojky	95A
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS