

Spojka
EAMC-56-58-24-25
Číslo dielu: 558316

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	24 s
Upínací priemer 2	25 s
Veľkosť	56
Menovitá dĺžka	58 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	5500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	128 kg.mm ²
Prenositeľný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	265 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS