

# Nástrčný prípoj NPQM-D-G18-Q6-P10

Číslo dielu: 558662

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                           | Hodnota                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                         | Štandard                                                            |
| Menovitá šírka                                  | 4 s                                                                 |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape            | Tesniaci krúžok                                                     |
| Tvar                                            | priamy tvar                                                         |
| Veľkosť balenia                                 | 10                                                                  |
| Konštrukcia                                     | Princíp push-pull                                                   |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty        | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Prevádzkové médium                              | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]                        |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu         | Možnosť prevádzky s mazaním                                         |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii                          |
| Zhoda s LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Teplota okolia                                  | -20 °C...70 °C                                                      |
| Menovitý ťahovací moment                        | 6 Nm                                                                |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment | ± 20 %                                                              |
| Hmotnosť výrobku                                | 9 g                                                                 |
| Spôsob upevnenia                                | Vonkajší šesťhran SW12<br>Vnútorný šesťhran SW4                     |
| Pneumatický prípoj 1                            | Vonkajší závit G1/8                                                 |
| Pneumatický prípoj 2                            | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm                               |
| Pokyny k materiálu                              | V zhode s RoHS                                                      |
| Materiál telesa                                 | Mosadz, poniklovaná                                                 |
| Materiál tesnenia hadice                        | NBR                                                                 |