

Nástrčná L-prípojka NPQM-LH-G38-Q8-P10

Číslo dielu: 558834

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	7 s
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Tesniaci krúžok
Tvar	Tvar L
Veľkosť balenia	10
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Menovitý ťahovací moment	9 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	76.7 g
Spôsob upevnenia	Dutá skrutka s vonkajším šesťhranom
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G3/8
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	striebro
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná
Materiál dutej skrutky	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia hadice	NBR