

Spojka
EAMC-20-30-5-6
Číslo dielu: 558902

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	5 s
Upínací priemer 2	6 s
Veľkosť	20
Menovitá dĺžka	30 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	9000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	1.06 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	2.2 Nm
Hmotnosť výrobku	20 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS